

Última actualización de la información: Diciembre 2025

Configuraciones productos: SL31.01+SL31.01

SL31.01: Luminaria de sobremesa Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Blanco



Código producto

SL31.01: Luminaria de sobremesa Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Blanco

Descripción

Cuerpo de iluminación de sobremesa H=322,80mm de luz directa. Estructura compuesta por carcasas de PMMA (con contrapeso para garantizar la estabilidad) y portalámpara E14. Cable de alimentación L = 2000 con clavija e interruptor disyuntor ON-OFF. Lámpara led de bulbo E14 40W incluida.

Instalación

Luminaria de apoyo

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.9


Montaje

de mesa

Equipo

Cable con interruptor disyuntor y clavija. Lámpara led E14 40W incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	409
W de sistema:	4.3
Im de la fuente:	470
W de la fuente:	4.3
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	95.1
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	69
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87
CRI (mínimo):	80

Temperatura de color [K]:	2700
MacAdam Step:	6
Código de lámpara:	LED
Enchufe:	E14
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Control:	On/off

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	34	27	21	32	25	23	15	21
1.0	51	40	32	26	37	30	28	19	27
1.5	59	50	42	36	46	39	36	27	38
2.0	65	56	49	44	52	46	43	33	46
2.5	68	61	55	49	56	51	47	38	53
3.0	71	64	58	53	59	55	51	42	57
4.0	74	69	64	59	64	60	56	47	64
5.0	77	72	67	63	67	63	59	50	69

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	23.5	24.7	24.1	25.3	26.0	13.6	14.8	14.2	15.4	16.1
	3H	27.3	28.4	27.9	29.0	29.8	16.1	17.2	16.7	17.9	18.6
	4H	29.3	30.4	29.9	31.0	31.7	17.6	18.7	18.2	19.3	20.0
	6H	31.4	32.4	32.1	33.1	33.8	18.9	20.0	19.6	20.6	21.4
	8H	32.6	33.6	33.2	34.2	35.0	19.5	20.5	20.2	21.2	21.9
	12H	33.8	34.8	34.5	35.4	36.2	19.8	20.8	20.5	21.5	22.2
4H	2H	24.2	25.3	24.8	25.9	26.6	15.2	16.3	15.8	16.9	17.7
	3H	28.2	29.2	28.9	29.9	30.6	17.9	18.8	18.5	19.5	20.2
	4H	30.5	31.3	31.1	32.0	32.8	19.7	20.6	20.4	21.3	22.1
	6H	32.8	33.6	33.5	34.3	35.1	22.0	22.7	22.6	23.4	24.2
	8H	34.1	34.8	34.8	35.5	36.4	23.1	23.8	23.8	24.5	25.3
	12H	35.5	36.2	36.2	36.9	37.7	24.0	24.7	24.7	25.4	26.3
8H	4H	30.8	31.6	31.5	32.3	33.1	20.1	20.9	20.8	21.6	22.4
	6H	33.6	34.2	34.3	34.9	35.8	22.6	23.2	23.3	24.0	24.8
	8H	35.0	35.6	35.8	36.3	37.2	24.1	24.7	24.9	25.4	26.3
	12H	36.7	37.2	37.5	38.0	38.9	25.9	26.4	26.7	27.2	28.1
12H	4H	30.8	31.5	31.6	32.2	33.1	20.2	20.9	20.9	21.6	22.4
	6H	33.7	34.2	34.4	35.0	35.8	22.7	23.2	23.4	24.0	24.9
	8H	35.3	35.8	36.0	36.5	37.4	24.3	24.8	25.0	25.5	26.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.3 / -0.4				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.5 / -0.6				
	2.0H	0.4 / -0.4					0.7 / -1.0				