


Última actualización de la información: Diciembre 2025

Configuraciones productos: SL31.04+SL31.04

SL31.04: Luminaria de sobremesa Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Negro



Código producto

SL31.04: Luminaria de sobremesa Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Negro

Descripción

Cuerpo de iluminación de sobremesa H=322,80mm de luz directa. Estructura compuesta por carcasas de PMMA (con contrapeso para garantizar la estabilidad) y portalámpara E14. Cable de alimentación L = 2000 con clavija e interruptor disyuntor ON-OFF. Lámpara led de bulbo E14 40W incluida.

Instalación

Luminaria de apoyo

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.9

Montaje

de mesa

Equipo

Cable con interruptor disyuntor y clavija. Lámpara led E14 40W incluida.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	89	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	4.3	MacAdam Step:	6
Im de la fuente:	470	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	4.3	Enchufe:	E14
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	20.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	20	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	19	Control:	On/off
CRI (mínimo):	80		

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	8	6	4	3	5	3	3	1	7
1.0	10	7	5	4	6	4	4	2	11
1.5	11	9	7	6	8	6	6	3	21
2.0	13	10	9	7	9	8	7	4	30
2.5	13	12	10	8	10	9	8	5	37
3.0	14	12	11	9	11	10	9	6	42
4.0	15	13	12	11	12	11	10	7	51
5.0	16	14	13	12	13	12	11	8	57

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	19.6	21.0	20.3	21.7	22.6	3.1	4.5	3.8	5.2	6.1
	3H	23.5	24.8	24.2	25.5	26.4	10.5	11.8	11.2	12.6	13.5
	4H	25.5	26.7	26.2	27.5	28.4	13.4	14.6	14.1	15.3	16.2
	6H	27.6	28.8	28.3	29.6	30.5	15.3	16.4	16.0	17.2	18.1
	8H	28.8	29.9	29.5	30.7	31.6	16.0	17.1	16.7	17.9	18.8
	12H	30.1	31.2	30.9	32.0	32.9	16.3	17.4	17.0	18.2	19.1
4H	2H	20.5	21.7	21.2	22.5	23.4	3.0	4.2	3.7	5.0	5.9
	3H	24.7	25.8	25.5	26.6	27.5	11.2	12.3	11.9	13.1	14.0
	4H	26.9	27.9	27.6	28.7	29.6	15.1	16.1	15.9	16.9	17.9
	6H	29.2	30.1	30.0	30.9	31.9	18.8	19.7	19.6	20.5	21.5
	8H	30.5	31.3	31.2	32.1	33.1	20.3	21.2	21.1	22.0	22.9
	12H	31.9	32.7	32.7	33.5	34.5	21.4	22.2	22.2	23.0	24.0
8H	4H	27.6	28.4	28.3	29.2	30.2	15.0	15.8	15.7	16.6	17.6
	6H	30.2	31.0	31.0	31.8	32.8	18.9	19.7	19.7	20.5	21.5
	8H	31.7	32.4	32.5	33.2	34.2	21.1	21.8	21.9	22.6	23.6
	12H	33.4	34.0	34.2	34.8	35.8	23.5	24.1	24.3	24.9	26.0
12H	4H	27.6	28.4	28.4	29.2	30.2	14.9	15.7	15.7	16.5	17.5
	6H	30.5	31.1	31.3	32.0	33.0	18.9	19.6	19.7	20.4	21.4
	8H	32.1	32.7	32.9	33.5	34.6	21.1	21.7	21.9	22.5	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.3 / -0.4				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.6 / -0.7				
	2.0H	0.3 / -0.4					1.0 / -1.0				