


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: SL31.04+SL31.04

SL31.04: Lampe de table Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Noir

**Référence produit**

SL31.04: Lampe de table Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Noir

Description technique

Corps éclairant de table H=322,80mm à lumière directe. Structure composée de coques PMMA (avec contrepoids pour la stabilité) et d'une douille E14. Câble d'alimentation L=2000 avec fiche et interrupteur olive ON-OFF. Source LED bulbe E14 40W comprise.

Installation

Lampe sur pied

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)

1.9

Montage

à poser

Câblage

Câble avec interrupteur et fiche. Ampoule LED E14 40W comprise.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




IP20

**Données techniques**

lm du système:	89
W du système:	4.3
lm source:	470
W source:	4.3
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	20.8
lm en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	20
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	19
IRC (minimum):	80

Température de couleur [K]:	2700
MacAdam Step:	6
Code Lampe:	LED
Culot:	E14
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Control:	On/off

Polaire

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	8	6	4	3	5	3	3	1	7
1.0	10	7	5	4	6	4	4	2	11
1.5	11	9	7	6	8	6	6	3	21
2.0	13	10	9	7	9	8	7	4	30
2.5	13	12	10	8	10	9	8	5	37
3.0	14	12	11	9	11	10	9	6	42
4.0	15	13	12	11	12	11	10	7	51
5.0	16	14	13	12	13	12	11	8	57

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	19.6	21.0	20.3	21.7	22.6	3.1	4.5	3.8	5.2	6.1
	3H	23.5	24.8	24.2	25.5	26.4	10.5	11.8	11.2	12.6	13.5
	4H	25.5	26.7	26.2	27.5	28.4	13.4	14.6	14.1	15.3	16.2
	6H	27.6	28.8	28.3	29.6	30.5	15.3	16.4	16.0	17.2	18.1
	8H	28.8	29.9	29.5	30.7	31.6	16.0	17.1	16.7	17.9	18.8
	12H	30.1	31.2	30.9	32.0	32.9	16.3	17.4	17.0	18.2	19.1
4H	2H	20.5	21.7	21.2	22.5	23.4	3.0	4.2	3.7	5.0	5.9
	3H	24.7	25.8	25.5	26.6	27.5	11.2	12.3	11.9	13.1	14.0
	4H	26.9	27.9	27.6	28.7	29.6	15.1	16.1	15.9	16.9	17.9
	6H	29.2	30.1	30.0	30.9	31.9	18.8	19.7	19.6	20.5	21.5
	8H	30.5	31.3	31.2	32.1	33.1	20.3	21.2	21.1	22.0	22.9
	12H	31.9	32.7	32.7	33.5	34.5	21.4	22.2	22.2	23.0	24.0
8H	4H	27.6	28.4	28.3	29.2	30.2	15.0	15.8	15.7	16.6	17.6
	6H	30.2	31.0	31.0	31.8	32.8	18.9	19.7	19.7	20.5	21.5
	8H	31.7	32.4	32.5	33.2	34.2	21.1	21.8	21.9	22.6	23.6
	12H	33.4	34.0	34.2	34.8	35.8	23.5	24.1	24.3	24.9	26.0
12H	4H	27.6	28.4	28.4	29.2	30.2	14.9	15.7	15.7	16.5	17.5
	6H	30.5	31.1	31.3	32.0	33.0	18.9	19.6	19.7	20.4	21.4
	8H	32.1	32.7	32.9	33.5	34.6	21.1	21.7	21.9	22.5	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.3 / -0.4				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.6 / -0.7				
	2.0H	0.3 / -0.4					1.0 / -1.0				